

Mitutoyo

Digitaalinen kaarimikrometri IP65, Mittausalue: 75-100mm



Tilaustiedot

| | |
|--------------|---------------|
| Tilausnumero | 421515 75-100 |
| GTIN | 4946368672939 |
| Tuoteluokka | 44A |

Kuvaus

Malli:

Virherajat standardin **DIN 863** vaatimuksia tiukemmat.

Erittäin suuri LCD-näyttö (7,5 mm), virheetön ja nopea luenta, näppäinlukitus.

Kovametalliset mittauspinnat.

Iskunkestävä malli.

Mittauskara karkaistu ja hiottu.

Toiminto:

IP65: Suojaus kaikista suunnista tulevalta vesisuihkulta ja pölyn sisääntunkeutumiselta (pölytiivis) ja täydellinen kosketussuojaus.

Toimituksen sisältö:

Mukana 1 paristo nro 081560 koko 357, 1 asetusmitta alk. koosta 25 – 50.

Erikoistarvike:

Nro 421525 ja 421527, tiedonsiirtokaapeli nro 497445.

Tekninen kuvaus

| | |
|----------------|-------------|
| Karan Ø | 6,35 mm |
| Mittausalue | 75 - 100 mm |
| Kierteen nousu | 0,5 mm |
| virheraja | 3 µm |
| Lukema | 0,001 mm |
| Kalibrointi | B2 |

| | |
|----------------------------------|-------------------|
| Kalibrointi | B1 |
| Sisältyvien paristojen lukumäärä | 1 |
| Tuotenro, paristot/akut | 081560 357 |
| IP-suojausluokka | IP 65 |
| Energiansyöttö | Paristokäyttöinen |
| Standardi | Tehdasnormi |
| mittaustekniikka | digitaalinen |
| Pakkaus | kestävä rasia |
| Tuotetyyppi | Kaarimikrometri |

Palvelut

| | |
|---|------------|
| KalibrointiKaarimikrometri ja säätömitta enimmäismittausalue 100 mm | 022040 100 |
| DAkS-kalibrointiKaarimikrometri ja säätömitta enimmäismittausalue 100 mm | 022050 100 |

Tarvikkeet

| | |
|---|------------|
| Nappiparisto / erikoisparisto paristotyyppi 357 | 081560 357 |
| Asetusmitta Kokonaispituus 75 mm | 421100 75 |