

**Tarkkuuskaarimikrometri 50 mm:n karannousulla, Mittausalue: 50-100mm****Tilaustiedot**

Tilausnumero	420900 50-100
GTIN	4250099609196
Tuoteluokka	46P

Kuvaus**Malli:**

Vankka, vasaralakattu mittaускаari pallografiittirautaa, käden lämmöltä suojaava eriste, kitkakytkin ja kiinnitin. Tarkkuusläpätyt, kovametalliset mittauspinnat.

Etu:

50 mm:n karannousu, ihanteellinen suuremmille mitta-alueille. Mittausarvojen 1/100 mm lukeminen suoraan asteikkorummusta.

Toimituksen sisältö:

Ilman asetusmittaa.

Tekninen kuvaus

Karan Ø	8 mm
Mittausalue	50 - 100 mm
Mittarummun asteikko	1/100 mm
Lukema	0,01 mm
Mittarummun Ø	24 mm
Kalibrointi	B1
Standardi	ISO 3611
Mittapoikkeama E MPE	±3 µm
mittaustekniikka	analoginen

Pakkaus	kestävä rasia
Tuotetyyppi	Kaarimikrometri

Sopivat tuotteet

<https://www.hoffmann-group.com/FI/fi/hom/p/420900-50-100>