

## Mitutoyo

### Digitaalinen kaarimikrometri IP65, tiedostoliitäntä, Mittausalue: 0-25mm



#### Tilaustiedot

Tilausnumero	421525 0-25
GTIN	4946368672823
Tuoteluokka	44A

#### Kuvaus

**Malli:**

Virherajat standardin **DIN 863** vaatimuksia tiukemmat.

Erittäin suuri LCD-näyttö (7,5 mm), virheetön ja nopea luenta, näppäinlukitus.

Kovametalliset mittauspinnat.

**Iskunkestävä malli.**

Mittauskara karkaistu ja hiottu.

**Toiminto:**

IP65: Suojaus kaikista suunnista tulevalta vesisuihkulta ja pölyn sisääntunkeutumiselta (pölytiivis) ja täydellinen kosketussuojaus.

**Toimituksen sisältö:**

Mukana 1 paristo nro 081560 koko 357, 1 asetusmitta alk. koosta 25–50.

**Erikoistarvike:**

Nro 421525 ja 421527, tiedonsiirtokaapeli nro 497445.

#### Tekninen kuvaus

Karan Ø	6,35 mm
Mittausalue	0 - 25 mm
Kierteen nousu	0,5 mm
virheraja	2 µm
Lukema	0,001 mm
Kalibrointi	B1

Sisältyvien paristojen lukumäärä	1
Tuotenro, paristot/akut	081560 357
IP-suojausluokka	IP 65
Energiansyöttö	Paristokäyttöinen
Standardi	Tehdasnormi
Liitântä	USB-liitântä.
Liitântä	USB-rajapinta
mittaustekniikka	digitaalinen
Pakkaus	kestävä rasia
Tuotetyyppi	Kaarimikrometri

## Palvelut

DAkKS-kalibrointiKaarimikrometri ilman säätömittaa enimmäismittausalue 100 mm	022010 100
KalibrointiKaarimikrometri ilman säätömittaa enimmäismittausalue 25 mm	022000 25

## Tarvikkeet

Vastaanotin-/näppäimistöliitântä USB Tyyppi	498965
Nappiparisto / erikoisparisto paristotyyppi 357	081560 357
Multi-vastaanotin-/näppäimistöliitântä USB Tyyppi	498975
LiitântäkaapeliDatapainike Tyyppi D2	497445 D2
LiitântäkaapeliDatapainike Tyyppi USB2	497445 USB2
Lähetin Tyyppi S16E	498966 S16E
LiitântäkaapeliDatapainike Tyyppi D1	497445 D1