

Hartig

Iso tarkkuuskaarimikrometri, mittapalan jatko-osa, Mittausalue: 800-900mm**Tilaustiedot**

Tilausnumero	420920 800-900
GTIN	4250099610857
Tuoteluokka	46P

Kuvaus**Malli:**

Vankka, vasaralakattu kevytmetallisanka, käden lämmöltä suojaava eriste, kitkakytkin ja puristuskiinnitin. Tarkkuusläpätty, kovametalliset mittauspinnat. Tarkkuus parempi kuin DIN 863 -standardissa. Mittausalue kaksinkertaistuu käyttämällä kierrekiinnitteisiä, läpättyjä ja kovametallisia mittapalan jatko-osia. Sisäpuolisessa asteikkoholkissa on asteikot molemmille mittausalueille.

Etu:

Erittäin suuri mitta-alue. Mikrometriä voidaan käyttää heti mittapalan jatko-osan vaihtamisen jälkeen. Asetusmittaa ei tarvita. Mittausarvojen 1/100 mm lukeminen suoraan suuresta asteikkorummusta.

Toimituksen sisältö:

Mikrometri, 1 mittapalan jatko-osa. Ilman asetustittaa.

Huomautus:

Mallit, joissa mitta-alue 2000 mm:iin asti, saatavana pyynnöstä.
Erikoismalleja saatavissa tilauksesta.

Tekninen kuvaus

Mittarummun asteikko	1/100 mm
Lukema	0,01 mm
Karan Ø	10 mm
Paino	14,9 kg

Karan mittausalue	50 mm
Mittausalue	800 - 900 mm
Mittarummun \varnothing	24 mm
Kalibrointi	S3
virheraja	10 μ m
Standardi	Tehdasnormi
mittaustekniikka	analoginen
Pakkaus	kestävä rasia
Tuotetyyppi	Kaarimikrometri

Palvelut

KalibrointiKaarimikrometrit pidennyksillä Mittausalue
800-900 mm

020450 800-900