



## Piirrotustyöntömitta, Mittausalue: 200mm



### Tilastiedot

Tilausnumero	446300 200
GTIN	4045197204929
Tuoteluokka	42D

### Kuvaus

#### Malli:

Mattakromattu, selvälukuinen kaiverrettu asteikko.

### Tekninen kuvaus

Piirtokiskon pituus	135 mm
Mittausalue	0 - 200 mm
virheraja	75 µm
Jako / asteikko	0,05 mm
Standardi	Tehdasnormi
Raaka-aine	INOX
kaikki osat	Karkaistu
Pinta	mattakromattu
Pakkaus	kestävä rasia
Kalibrointi	A1
mittaustekniikka	analoginen
Tuotetyyppi	Piirrotustyöntömitta

**Palvelut**

DAkkS-kalibrointiTyöntömitta / syvyystyöntömitta  
enimmäismittausalue 200 mm

021010 200

KalibrointiTyöntömitta / syvyystyöntömitta  
enimmäismittausalue 200 mm

021000 200