


Mitutoyo

Suuri kaarimikrometri, Mittausalue: 100-200mm



Tilaustiedot

| | |
|--------------|----------------|
| Tilausnumero | 420810 100-200 |
| GTIN | 4946368215129 |
| Tuoteluokka | 44A |

Kuvaus

Malli:

Mittauskara ja mittauspinnat on karkaistu ja hiottu; lukitus kiinnitysvivulla. Tuntoräikkä. Heijastamattomaksi kromattu mittarumpu, 50-osainen jako sekä siististi kaiverretut mustat jakoviivat ja luvut.

Neljällä helposti vaihdettavalla mittausalasimella saavutetaan 100 mm:n mittausalue kokoa kohden.

Tekninen kuvaus

| | |
|-------------------------|--------------|
| Säätömittojen määrä | 4 |
| Paino | 1,8 kg |
| Mittarummun \emptyset | 18 mm |
| Karan \emptyset | 6,35 mm |
| Mittarummun asteikko | 1/50 mm |
| Mittausalue | 100 - 200 mm |
| Karan mittausalue | 25 mm |
| Mittauskärkien määrä | 4 |
| Lukema | 0,01 mm |

| | |
|------------------|-----------------|
| Kalibrointi | S3 |
| virheraja | 3 µm |
| Standardi | Tehdasnormi |
| mittaustekniikka | analoginen |
| Pakkaus | kestävä rasia |
| Tuotetyyppi | Kaarimikrometri |

Palvelut

| | |
|---------------------------------------------------------------------|----------------|
| KalibrointiKaarimikrometrit pidennyksillä Mittausalue 100-200 mm | 020450 100-200 |
|---------------------------------------------------------------------|----------------|