

**Tarkkuuskaarimikrometri 50 mm:n karannousulla, Mittausalue: 100-150mm****Tilaustiedot**

Tilausnumero	420900 100-150
GTIN	4250099609202
Tuoteluokka	46P

**Kuvaus****Malli:**

Vankka, vasaralakattu mittauskaari pallografiittirautaa, käden lämmöltä suojaava eriste, kitkakytkin ja kiinnitin. Tarkkuusläpätty, kovametalliset mittauspinnat.

**Etu:**

50 mm:n karannousu, ihanteellinen suuremmille mittausalueille. Mittausarvojen 1/100 mm lukeminen suoraan asteikkorummusta.

**Toimituksen sisältö:**

Ilman asetusmittaa.

**Tekninen kuvaus**

Mittarummun Ø	24 mm
Mittarummun asteikko	1/100 mm
Lukema	0,01 mm
Karan Ø	8 mm
Mittausalue	100 - 150 mm
Kalibrointi	B1
Standardi	ISO 3611
Mittapoikkeama E MPE	±3 µm
mittaustekniikka	analoginen

Pakkaus	kestävä rasia
Tuotetyyppi	Kaarimikrometri

**Sopivat tuotteet**

<https://www.hoffmann-group.com/FI/fi/hom/p/420900-100-150>