

**HOLEX****Kaarellinen kaksoisprisma pari ruostumaton, Pituus x leveys: 50X40mm****Tilaustiedot**

Tilausnumero	447020 50X40
GTIN	4045197205056
Tuoteluokka	42D

**Kuvaus****Malli:**

Tarkkuusmalli, **tasaisuus- ja yhdensuunt.toleranssi 0,004 mm**. Prisma karkaistua terästä, päästetty ja pareittain tarkkuushiottu. Erisyvyiset prismaurat, 2 tukipintaa. Luja kiinnityskaari ja kiristysnuppi työkappaleiden kiinnittämiseen.  
Ruostumatonta terästä.

**Tekninen kuvaus**

Korkeus	40 mm
Akseleille, joiden Ø on	5 - 30 mm
Paino / kpl	0,55 kg
Leveys	40 mm
Pituus	50 mm
kaikki osat	Karkaistuu
Kalibrointi	Hinta ilmoitetaan pyydettyäessä

Tuotetyyppi

prisma