

## Mitutoyo

### Digitaalinen kaarimikrometri IP65, tiedostoliitäntä, Mittausalue: 25-50mm



#### Tilaustiedot

Tilausnumero	421525 25-50
GTIN	4946368672830
Tuoteluokka	44A

#### Kuvaus

**Malli:**

Virherajat standardin **DIN 863** vaatimuksia tiukemmat.

Erittäin suuri LCD-näyttö (7,5 mm), virheetön ja nopea luenta, näppäinlukitus.

Kovametalliset mittauspinnat.

**Iskunkestävä malli.**

Mittauskara karkaistu ja hiottu.

**Toiminto:**

IP65: Suojaus kaikista suunnista tulevalta vesisuihkulta ja pölyn sisääntunkeutumiselta (pölytiivis) ja täydellinen kosketussuojaus.

**Toimituksen sisältö:**

Mukana 1 paristo nro 081560 koko 357, 1 asetusmitta alk. koosta 25 – 50.

**Erikoistarvike:**

Nro 421525 ja 421527, tiedonsiirtokaapeli nro 497445.

#### Tekninen kuvaus

Mittausalue	25 - 50 mm
Kierteen nousu	0,5 mm
Karan Ø	6,35 mm
virheraja	2 µm
Lukema	0,001 mm
Kalibrointi	B2

Tuotenro, paristot/akut	081560 357
Sisältyvien paristojen lukumäärä	1
IP-suojausluokka	IP 65
Energiansyöttö	Paristokäyttöinen
Standardi	Tehdasnormi
Liitântä	USB-liitântä.
Liitântä	USB-rajapinta
mittaustekniikka	digitaalinen
Pakkaus	kestävä rasia
Tuotetyyppi	Kaarimikrometri

## Palvelut

DAkS-kalibrointiKaarimikrometri ja säätömitta enimmäismittausalue 100 mm	022050 100
KalibrointiKaarimikrometri ja säätömitta enimmäismittausalue 100 mm	022040 100

## Tarvikkeet

LiitântäkaapeliDatapainike Tyyppi D2	497445 D2
Nappiparisto / erikoisparisto paristotyyppi 357	081560 357
Multi-vastaanotin-/näppäimistöliitântä USB Tyyppi	498975
Vastaanotin-/näppäimistöliitântä USB Tyyppi	498965
Lähetin Tyyppi S16E	498966 S16E
LiitântäkaapeliDatapainike Tyyppi D1	497445 D1
LiitântäkaapeliDatapainike Tyyppi USB2	497445 USB2
Asetusmitta Kokonaispituus 25 mm	421100 25