



## T-Nutenschraube (12.9.) erillinen, Tyyppi: 202080



### Tilaustiedot

Tilausnumero	375310 202080
GTIN	4020772086428
Tuoteluokka	35A

### Kuvaus

**Malli:**

T-uraruuvi, taottu ja valssattu kierre.

**Kestävä malli**, lujuusluokka = 12.9

**Standardi:**

**DIN 787**

**Toimituksen sisältö:**

**Yksittäin**, ilman mutteria ja aluslevyä.

**Erikoistarvike:**

Aluslevyt - katso nro 375340 ja korkeat mutterit, katso nro 375385.

**Huomautus:**

· **Lukuesimerkki – Koko 6625 tarkoittaa: T-ura = 6 mm, kierre G = M6, pituus L = 25 mm.**

### Tekninen kuvaus

kapea sivun leveys a	19,7 mm
Korkeus k	12 mm
T-uran nimellismitta	20 mm
Kierteen pituus b	55 mm
Sivun leveys e	32 mm
Kierre G	M20
Pituus L	80 mm
tyyppi	787
Tuotetyyppi	Uraruuvi

