



Piirrotustyöntömitta, Mittausalue: 300mm



Tilastiedot

Tilausnumero	446300 300
GTIN	4045197204936
Tuoteluokka	42D

Kuvaus

Malli:

Mattakromattu, selvälukuinen kaiverrettu asteikko.

Tekninen kuvaus

Piirtokiskon pituus	160 mm
Mittausalue	0 - 300 mm
virheraja	100 µm
Jako / asteikko	0,05 mm
Standardi	Tehdasnormi
Raaka-aine	INOX
kaikki osat	Karkaistu
Pinta	mattakromattu
Pakkaus	kestävä rasia
Kalibrointi	A1
mittaustekniikka	analoginen
Tuotetyyppi	Piirrotustyöntömitta

Palvelut

DAkkS-kalibrointiTyöntömitta / syvyystyöntömitta
enimmäismittausalue 300 mm

021010 300

KalibrointiTyöntömitta / syvyystyöntömitta
enimmäismittausalue 300 mm

021000 300