

Hartig

**Tarkkuuskaarimikrometri 50 mm:n karannousulla, Mittausalue: 150-200mm****Tilaustiedot**

Tilausnumero	420900 150-200
GTIN	4250099609219
Tuoteluokka	46P

**Kuvaus****Malli:**

Vankka, vasaralakattu mittauskaari pallografiittirautaa, käden lämmöltä suojaava eriste, kitkakytkin ja kiinnitin. Tarkkuusläpätty, kovametalliset mittauspinnat. Tarkkuus parempi kuin DIN 863 -standardissa.

**Etu:**

50 mm:n karannousu, ihanteellinen suuremmille mittausalueille. Mittausarvojen 1/100 mm lukeminen suoraan asteikkorummusta.

**Toimituksen sisältö:**

Ilman asetusmittaa.

**Tekninen kuvaus**

Mittausalue	150 - 200 mm
Mittarummun asteikko	1/100 mm
Lukema	0,01 mm
Karan Ø	8 mm
Mittarummun Ø	24 mm
Kalibrointi	B1
virheraja	5 µm
Standardi	Tehdasnormi
mittaustekniikka	analoginen

Pakkaus	kestävä rasia
Tuotetyyppi	Kaarimikrometri

## Palvelut

KalibrointiKaarimikrometri ilman säätömittaa enimmäismittausalue 200 mm	022000 200
DAkS-kalibrointiKaarimikrometri ilman säätömittaa enimmäismittausalue 200 mm	022010 200