


## Mitutoyo

### Suuri kaarimikrometri, Mittausalue: 200-300mm



#### Tilaustiedot

Tilausnumero	420810 200-300
GTIN	4946368215136
Tuoteluokka	44A

#### Kuvaus

##### Malli:

Mittauskara ja mittauspinnat on karkaistu ja hiottu; lukitus kiinnitysvivulla. Tuntoräikkä. Heijastamattomaksi kromattu mittarumpu, 50-osainen jako sekä siististi kaiverretut mustat jakoviivat ja luvut.

**Neljällä helposti vaihdettavalla mittausalasimella saavutetaan 100 mm:n mittausalue kokoa kohden.**

#### Tekninen kuvaus

Mittarummun $\emptyset$	18 mm
Mittausalue	200 - 300 mm
Karan $\emptyset$	6,35 mm
Lukema	0,01 mm
Karan mittausalue	25 mm
Paino	3,4 kg
Mittauskärkien määrä	4
Säätömittojen määrä	4
Mittarummun asteikko	1/50 mm

Kalibrointi	S3
virheraja	3 µm
Standardi	Tehdasnormi
mittaustekniikka	analoginen
Pakkaus	kestävä rasia
Tuotetyyppi	Kaarimikrometri

### Palvelut

KalibrointiKaarimikrometrit pidennyksillä Mittausalue 200-300 mm	020450 200-300
---	----------------