


Mitutoyo

Suuri kaarimikrometri, Mittausalue: 300-400mm



Tilaustiedot

Tilausnumero	420810 300-400
GTIN	4946368215143
Tuoteluokka	44A

Kuvaus

Malli:

Mittauskara ja mittauspinnat on karkaistu ja hiottu; lukitus kiinnitysvivulla. Tuntoräikkä. Heijastamattomaksi kromattu mittarumpu, 50-osainen jako sekä siististi kaiverretut mustat jakoviivat ja luvut.

Neljällä helposti vaihdettavalla mittausalasimella saavutetaan 100 mm:n mittausalue kokoa kohden.

Tekninen kuvaus

Karan mittausalue	25 mm
Mittarummun asteikko	1/50 mm
Säätömittojen määrä	4
Karan Ø	8 mm
Mittausalue	300 - 400 mm
Mittarummun Ø	21 mm
Lukema	0,01 mm
Mittauskärkien määrä	4
Paino	5,3 kg

Kalibrointi	S3
virheraja	3 µm
Standardi	Tehdasnormi
mittaustekniikka	analoginen
Pakkaus	kestävä rasia
Tuotetyyppi	Kaarimikrometri

Palvelut

KalibrointiKaarimikrometrit pidennyksillä Mittausalue
300-400 mm

020450 300-400