



## Kaarimikrometri 100-jako, Mittausalue: 75-100mm



### Tilaustiedot

Tilausnumero	420750 75-100
GTIN	4045197203885
Tuoteluokka	42B

### Kuvaus

#### Malli:

#### Tarkkuusläpätyt kovametalliset mittauspinnat.

Mittauskarat on karkaistu ja hiottu; lukitus kiinnitysvivulla.  
Tuntoräikkä ja eristetty kädensija.

#### Toimituksen sisältö:

Koosta 25–50 alk. sis. 1 tarkistusmitta.

### Tekninen kuvaus

Mittarummun asteikko	1/100 mm
Mittausalue	75 - 100 mm
Karan Ø	8 mm
Lukema	0,01 mm
Mittarummun Ø	30 mm
Kalibrointi	B2
Standardi	DIN 863
mittaustekniikka	analoginen
Pakkaus	kestävä rasia
Tuotetyyppi	Kaarimikrometri

---

## Palvelut

KalibrointiKaarimikrometri ja säätömitta  
enimmäismittausalue 100 mm

022040 100

DAkkS-kalibrointiKaarimikrometri ja säätömitta  
enimmäismittausalue 100 mm

022050 100

---

## Tarvikkeet

Asetusmitta Kokonaispituus 75 mm

421100 75