



T-urakappale Kierteellinen, T-uran nimellismitta: 16mm



Tilaustiedot

Tilausnumero	375315 16
GTIN	2050002047013
Tuoteluokka	35A

Kuvaus

Käyttö:

Yhdessä vaarnaruuvien kanssa standardin mukaisesti.

Standardi:

DIN 508

Raaka-aine:

Nuorrutesterästä, lujuus 10

Huomautus:

Täysi kuormitettavuus vain ruuvattaessa **koko** kierteen pituudella.

Tekninen kuvaus

T-uran nimellismitta	16 mm
Kierre	M14
Leveys a	15,7 mm
Kapp.korkeus	18 mm
Leveys e	25 mm
Korkeus k	9 mm

tyyppi	508
Tuotetyyppi	Urakappale

Tarvikkeet

T-urakappale T-uran nimellimitalle 16 mm	370550 16
--	-----------