




Kierukkapora HSS-E nro 114405 täydennysarjana, pinnoittamaton, Tyyppi: 1-10



Tilaustiedot

Tilausnumero	115315 1-10
GTIN	4045197542625
Tuoteluokka	12B

Kuvaus

Malli:

Koottu DIN 338 -kierukkaporista.

Profiilihiottu: hyvä pyörintä- ja jakotarkkuus sekä tarkka terän hionta. Porat sarjatuotantoon.

Teräväkärkinen muoto C koosta 2 mm alkaen.

Tekninen kuvaus

Porausalue	1 - 10 mm
Porien lukumäärä	19
Teräsarjan porrastus	0,5 mm
Varsi	Lieriövarsi
Terien lkm Z	2
Pinnoitus	pinnoittamaton
Lastuava aine	HSS E

Standardi	DIN 338
tyyppi	N
Toleranssi, nimellis-Ø	h8
Kärkikulma	135 astetta
Sisäjähdytys	ei
sis. kotelon	ei
Värirengas	ilman
Tuotetyyppi	Kierukkapora

Käyttäjätiedot

	Sopivuus	V _c	ISO-koodi
Teräs < 500 N/mm ²	soveltuu	35 m/min	P
Teräs < 750 N/mm ²	soveltuu	28 m/min	P
Teräs < 900 N/mm ²	soveltuu	22 m/min	P
Teräs < 1100 N/mm ²	soveltuu	8 m/min	P
Teräs < 1400 N/mm ²	soveltuu	6 m/min	P
INOX < 900 N/mm ²	sopii rajoituksin	8 m/min	M
Uni	sopii rajoituksin		
Öljy	soveltuu		
märkä enintään	soveltuu		

Tarvikkeet

Kierukkaporat, HSS-EN Ø DC h8 7 mm	114405 7
Kierukkaporat, HSS-EN Ø DC h8 1,5 mm	114405 1,5
Kierukkaporat, HSS-EN Ø DC h8 1 mm	114405 1
Kierukkaporat, HSS-EN Ø DC h8 5 mm	114405 5
Kierukkaporat, HSS-EN Ø DC h8 5,5 mm	114405 5,5
Kierukkaporat, HSS-EN Ø DC h8 4,5 mm	114405 4,5

Kierukkaporat, HSS-EN Ø DC h8 7,5 mm	114405 7,5
Kierukkaporat, HSS-EN Ø DC h8 8 mm	114405 8
Kierukkaporat, HSS-EN Ø DC h8 3 mm	114405 3
Kierukkaporat, HSS-EN Ø DC h8 3,5 mm	114405 3,5
Kierukkaporat, HSS-EN Ø DC h8 6,5 mm	114405 6,5
Kierukkaporat, HSS-EN Ø DC h8 10 mm	114405 10
Kierukkaporat, HSS-EN Ø DC h8 9,5 mm	114405 9,5
Kierukkaporat, HSS-EN Ø DC h8 2,5 mm	114405 2,5
Kierukkaporat, HSS-EN Ø DC h8 6 mm	114405 6
Kierukkaporat, HSS-EN Ø DC h8 8,5 mm	114405 8,5
Kierukkaporat, HSS-EN Ø DC h8 9 mm	114405 9
Kierukkaporat, HSS-EN Ø DC h8 2 mm	114405 2
Kierukkaporat, HSS-EN Ø DC h8 4 mm	114405 4