

**T-urakappale Kierteellinen, T-uran nimellismitta: 18mm****Tilaustiedot**

Tilausnumero	375315 18
GTIN	2050002047020
Tuoteluokka	35A

Kuvaus**Käyttö:**

Yhdessä vaarnaruuvien kanssa standardin mukaisesti.

Standardi:**DIN 508****Raaka-aine:**

Nuorrutusterästä, lujuus 10

Huomautus:

Täysi kuormitettavuus vain ruuvattaessa **koko** kierteen pituudella.

Tekninen kuvaus

T-uran nimellismitta	18 mm
Kapp.korkeus	20 mm
Leveys a	17,7 mm
Kierre	M16
Leveys e	28 mm
Korkeus k	10 mm

tyyppi	508
Tuotetyyppi	Urakappale

Tarvikkeet

T-urakappale T-uran nimellimitalle 18 mm	370560 18
--	-----------