




T-urakappale Kierteellinen, T-uran nimellismitta: 20mm



Tilaustiedot

Tilausnumero	375315 20
GTIN	4020772080075
Tuoteluokka	35A

Kuvaus

Käyttö:

Yhdessä vaarnaruuvien kanssa standardin mukaisesti.

Standardi:

DIN 508

Raaka-aine:

Nuorrutusterästä, lujuus 10

Huomautus:

Täysi kuormitettavuus vain ruuvattaessa **koko** kierteen pituudella.

Tekninen kuvaus

Kierre	M18
Kapp.korkeus	24 mm
T-uran nimellismitta	20 mm
Leveys a	19,7 mm
Leveys e	32 mm
Korkeus k	12 mm

tyyppi	508
Tuotetyyppi	Urakappale