

Mitutoyo

Digitaalinen kaarimikrometri IP65, tiedostoliitäntä ja räikkärumpu, Mittausalue: 25-50mm



Tilaustiedot

Tilausnumero	421527 25-50
GTIN	4946368672878
Tuoteluokka	44A

Kuvaus

Malli:

Virherajat standardin **DIN 863** vaatimuksia tiukemmat.

Erittäin suuri LCD-näyttö (7,5 mm), virheetön ja nopea luenta, näppäinlukitus.

Kovametalliset mittauspinnat.

Iskunkestävä malli.

Mittauskara karkaistu ja hiottu.

Räikkärumpu

Toiminto:

IP65: Suojaus kaikista suunnista tulevalta vesisuihkulta ja pölyn sisääntunkeutumiselta (pölytiivis) ja täydellinen kosketussuojaus.

Toimituksen sisältö:

Mukana 1 paristo nro 081560 koko 357, 1 asetusmitta alk. koosta 25–50.

Erikoistarvike:

Nro 421525 ja 421527, tiedonsiirtokaapeli nro 497445.

Tekninen kuvaus

Mittausalue	25 - 50 mm
Kierteen nousu	0,5 mm
Karan Ø	6,35 mm
virheraja	2 µm
Lukema	0,001 mm

Kalibrointi	B2
Tuotenro, paristot/akut	081560 357
Sisältyvien paristojen lukumäärä	1
IP-suojaluokka	IP 65
Energiansyöttö	Paristokäyttöinen
Standardi	Tehdasnormi
Liitântä	USB-liitântä.
Liitântä	USB-rajapinta
mittaustekniikka	digitaalinen
Pakkaus	kestävä rasia
Tuotetyyppi	Kaarimikrometri

Palvelut

DAkS-kalibrointiKaarimikrometri ja säätömitta enimmäismittausalue 100 mm	022050 100
KalibrointiKaarimikrometri ja säätömitta enimmäismittausalue 100 mm	022040 100

Tarvikkeet

Lähetin Tyyppi S16E	498966 S16E
Multi-vastaanotin-/näppäimistöliitântä USB Tyyppi	498975
LiitântäkaapeliDatapainike Tyyppi USB2	497445 USB2
Asetusmitta Kokonaispituus 25 mm	421100 25
Vastaanotin-/näppäimistöliitântä USB Tyyppi	498965
LiitântäkaapeliDatapainike Tyyppi D2	497445 D2
Nappiparisto / erikoisparisto paristotyyppi 357	081560 357
LiitântäkaapeliDatapainike Tyyppi D1	497445 D1