



## T-Nutenschraube (12.9.) erillinen, Tyyppi: 2824250



### Tilaustiedot

|              |                |
|--------------|----------------|
| Tilausnumero | 375310 2824250 |
| GTIN         | 4020772086404  |
| Tuoteluokka  | 35A            |

### Kuvaus

**Malli:**

T-uraruuvi, taottu ja valssattu kierre.

**Kestävä malli**, lujuusluokka = 12.9

**Standardi:**

**DIN 787**

**Toimituksen sisältö:**

**Yksittäin**, ilman mutteria ja aluslevyä.

**Erikoistarvike:**

Aluslevyt - katso nro 375340 ja korkeat mutterit, katso nro 375385.

**Huomautus:**

· **Lukuesimerkki – Koko 6625 tarkoittaa: T-ura = 6 mm, kierre G = M6, pituus L = 25 mm.**

### Tekninen kuvaus

|                      |          |
|----------------------|----------|
| Korkeus k            | 18 mm    |
| Kierteen pituus b    | 150 mm   |
| Sivun leveys e       | 44 mm    |
| kapea sivun leveys a | 27,7 mm  |
| T-uran nimellismitta | 28 mm    |
| Kierre G             | M24      |
| Pituus L             | 250 mm   |
| tyyppi               | 787      |
| Tuotetyyppi          | Uraruuvi |

