


Garant**ZeroClamp-pohjalevy, Tyyppi: 10077****Tilaustiedot**

Tilausnumero	360012 10077
GTIN	4045197377005
Tuoteluokka	310

Kuvaus**Malli:**

Kaikki reiät T-uraväleille **63, 100, 125 mm**.

Keskiöreikä Ø 25 H7 keskiöintikärjen kiinnitykseen. GARANT ZeroClamp -järjestelmän nollapistekiinnitys on tärkeä toiminto nykyaikaisissa valmistusjärjestelmissä, etenkin automatisoidussa valmistuksessa. Erityisen kosketinliitännän ansiosta se takaa nollapisteen tarkan ja luotettavan toistotarkkuuden. Järjestelmän pneumaattinen puristusvoima pitää työkappaleet tukevasti halutussa asennossa, mikä mahdollistaa työkappaleen nopean ja tarkan vaihdon ilman uutta kohdistusta. Tämä vähentää varustelun vaivaa ja parantaa tuottavuutta. GARANT ZeroClamp -järjestelmän nollapistekiinnitys on korvaamaton tehokkaissa valmistusprosesseissa. Lue lisää GARANT ZeroClampin innovatiivisesta teknologiasta ja optimoi tuotantosi.

Käyttö:

Pysty-/vaakakoneisiin.

Raaka-aine:

Pohjalevy erittäin lujaa alumiinia, pintakäsitelty.

Kaikki kiinnityskupin komponentit ruostumatonta tai ruostesuojattua terästä.

Erikoistarvike:

Kiinnityspultti nro 360025.

Liitinyksiköt nro 360017 koko 12808 / 12805.

Huomautus:

Peruslevyt, joiden kiinnityskupin \varnothing on 138 mm, voidaan toimittaa tilauksesta myös itsevaismentavien kiinnityskuppien kanssa.

Tekninen kuvaus

Kiinnityskupin \varnothing	120 mm
Kiinnityskuppien lukumäärä	2
tyyppi	10077
Pistomitta S	200 mm
Korkeus H	44 mm
Leveys B	166 mm
Pituus A	416 mm
Sarja	ZeroClamp
Tuotetyyppi	Pohjalevy

Tarvikkeet

ZeroClamp-liitinyksikkö Tyyppi 12808	360017 12808
ZeroClamp-kiinnityspultti Sisäkierre Tyyppi 12M10/90	360025 12M10/90
ZeroClamp-kiinnityspultti Sisäkierre Tyyppi 16M10	360025 16M10
ZeroClamp-liitinyksikkö Tyyppi 12805	360017 12805
ZeroClamp-kiinnityspultti Sisäkierre Tyyppi 12M10	360025 12M10
ZeroClamp-kiinnityspultti Sisäkierre Tyyppi 16M8	360025 16M8
ZeroClamp-kiinnityspultti Sisäkierre Tyyppi 18M12/138	360025 18M12/138
ZeroClamp-kiinnityspultti Sisäkierre Tyyppi 18M16/138	360025 18M16/138
ZeroClamp-kiinnityspultti Sisäkierre Tyyppi 14M12/90	360025 14M12/90
ZeroClamp-kiinnityspultti Sisäkierre Tyyppi 18M16	360025 18M16
ZeroClamp-kiinnityspultti Sisäkierre Tyyppi 12M10/138	360025 12M10/138
ZeroClamp-kiinnityspultti Sisäkierre Tyyppi 18M12	360025 18M12
ZeroClamp-kiinnityspultti Sisäkierre Tyyppi 25M10	360025 25M10

ZeroClamp-kiinnityspultti Sisäkierre Tyyppi 25M16/138	360025 25M16/138
ZeroClamp-kiinnityspultti Sisäkierre Tyyppi 25M10/138	360025 25M10/138
ZeroClamp-suoja pohjalevyille Tyyppi 11356	360013 11356