




T-urakappale Kierteellinen, T-uran nimellismitta: 22mm



Tilaustiedot

Tilausnumero	375315 22
GTIN	4020772080082
Tuoteluokka	35A

Kuvaus

Käyttö:

Yhdessä vaarnaruuvien kanssa standardin mukaisesti.

Standardi:

DIN 508

Raaka-aine:

Nuorrutusterästä, lujuus 10

Huomautus:

Täysi kuormitettavuus vain ruuvattaessa **koko** kierteen pituudella.

Tekninen kuvaus

Kapp.korkeus	28 mm
Leveys a	21,7 mm
Kierre	M20
T-uran nimellismitta	22 mm
Leveys e	35 mm
Korkeus k	14 mm

tyyppi	508
Tuotetyyppi	Urakappale