

Mitutoyo

Digitaalinen kaarimikrometrisarja IP65, tiedostoliitäntä, Mittausalue: 0-50mm



Tilaustiedot

Tilausnumero	421555 0-50
GTIN	4946368673226
Tuoteluokka	44A

Kuvaus

Malli:

Kaarimikrometrin nro 421525.

Toiminto:

IP65: Suojaus kaikista suunnista tulevalta vesisuihkulta ja pölyn sisääntunkeutumiselta (pölytiivis) ja täydellinen kosketussuojaus.

Toimituksen sisältö:

Sisältää asetusmitat ja säilytyslaatikon.

Tekninen kuvaus

Säätömittojen määrä	1
Mikrometriensä määrä	2
Mittausalue	0 - 50 mm
IP-suojausluokka	IP 65
Energiansyöttö	Paristokäyttöinen
Standardi	Tehdasnormi
Liitäntä	Digimatic-liitäntä

Liitântä	USB-liitântä.
mittaustekniikka	digitaalinen
Pakkaus	kestävä rasia
Kalibrointi	S2
Tuotetyyppi	Kaarimikrometri

Palvelut

KalibrointiKaarimikrometrisarja Mittausalue 0-50 mm	020430 0-50
DAkkS-kalibrointiKaarimikrometrisarja Mittausalue 0-50 mm	020440 0-50

Tarvikkeet

LiitântäkaapeliDatapainike Tyyppi USB2	497445 USB2
Vastaanotin-/näppäimistöliitântä USB Tyyppi	498965
Asetusmitta Kokonaispituus 25 mm	421100 25
Lähetin Tyyppi S16E	498966 S16E
LiitântäkaapeliDatapainike Tyyppi D1	497445 D1
LiitântäkaapeliDatapainike Tyyppi D2	497445 D2
Nappiparisto / erikoisparisto paristotyyppi 357	081560 357
Multi-vastaanotin-/näppäimistöliitântä USB Tyyppi	498975