



T-urakappale Kierteellinen, T-uran nimellismitta: 24mm



Tilaustiedot

Tilausnumero	375315 24
GTIN	4020772080099
Tuoteluokka	35A

Kuvaus

Käyttö:

Yhdessä vaarnaruuvien kanssa standardin mukaisesti.

Standardi:

DIN 508

Raaka-aine:

Nuorrutusterästä, lujuus 10

Huomautus:

Täysi kuormitettavuus vain ruuvattaessa **koko** kierteen pituudella.

Tekninen kuvaus

Leveys a	23,7 mm
Kierre	M22
T-uran nimellismitta	24 mm
Kapp.korkeus	32 mm
Leveys e	40 mm
Korkeus k	16 mm

tyyppi	508
Tuotetyyppi	Urakappale