

**Vinoneliöruuvi, T-uran nimellismitta× pituus L: 22X125mm****Tilaustiedot**

Tilausnumero	375335 22X125
GTIN	4020772086800
Tuoteluokka	35A

Kuvaus**Malli:**

- Taottu
- T-ura jyrskitty, kierre valssattu.
- Nuorrutettu lujuusluokkaan 10.9.

Käyttö:

Pitkillä konepöydillä jälkikäteen tehtävä lisäkiinnityspaikan asennus helpottuu. Kiinnitysruuvi asetetaan T-uraan ylhäältä.

Tekninen kuvaus

Korkeus k	14 mm
Kierteen pituus b	85 mm
T-uran nimellismitta	22 mm
kapea sivun leveys a	21,7 mm
Sivun leveys e	35 mm
Kierre G	M20

Pituus L	125 mm
Tyyppi	797
Rhombus	kyllä
Tuotetyyppi	Uraruuvi