




T-urakappale Kierteellinen, T-uran nimellismitta: 28mm



Tilaustiedot

Tilausnumero	375315 28
GTIN	4020772080105
Tuoteluokka	35A

Kuvaus

Käyttö:

Yhdessä vaarnaruuvien kanssa standardin mukaisesti.

Standardi:

DIN 508

Raaka-aine:

Nuorrutesterästä, lujuus 10

Huomautus:

Täysi kuormitettavuus vain ruuvattaessa **koko** kierteen pituudella.

Tekninen kuvaus

T-uran nimellismitta	28 mm
Kierre	M24
Kapp.korkeus	36 mm
Leveys a	27,7 mm
Leveys e	44 mm
Korkeus k	18 mm

tyyppi	508
Tuotetyyppi	Urakappale