




T-urakappale Kierteellinen, T-uran nimellismitta: 8mm



Tilaustiedot

Tilausnumero	375315 8
GTIN	4020772080013
Tuoteluokka	35A

Kuvaus

Käyttö:

Yhdessä vaarnaruuvien kanssa standardin mukaisesti.

Standardi:

DIN 508

Raaka-aine:

Nuorrutesterästä, lujuus 10

Huomautus:

Täysi kuormitettavuus vain ruuvattaessa **koko** kierteen pituudella.

Tekninen kuvaus

Leveys a	7,7 mm
T-uran nimellismitta	8 mm
Kapp.korkeus	10 mm
Kierre	M6
Leveys e	13 mm
Korkeus k	6 mm

tyyppi	508
Tuotetyyppi	Urakappale