



T-urakappale Kierteellinen, T-uran nimellismitta: 32mm



Tilaustiedot

| | |
|--------------|---------------|
| Tilausnumero | 375315 32 |
| GTIN | 4020772080112 |
| Tuoteluokka | 35A |

Kuvaus

Käyttö:

Yhdessä vaarnaruuvien kanssa standardin mukaisesti.

Standardi:

DIN 508

Raaka-aine:

Nuorrutusterästä, lujuus 10

Huomautus:

Täysi kuormitettavuus vain ruuvattaessa **koko** kierteen pituudella.

Tekninen kuvaus

| | |
|----------------------|---------|
| Kierre | M27 |
| Kapp.korkeus | 40 mm |
| T-uran nimellismitta | 32 mm |
| Leveys a | 31,6 mm |
| Leveys e | 50 mm |
| Korkeus k | 20 mm |

| | |
|-------------|------------|
| tyyppi | 508 |
| Tuotetyyppi | Urakappale |