

**Vinoneliöruuvi, T-uran nimellismitta× pituus L: 14X50mm****Tilaustiedot**

Tilausnumero	375335 14X50
GTIN	4020772087296
Tuoteluokka	35A

Kuvaus**Malli:**

- Taottu
- T-ura jyrskitty, kierre valssattu.
- Nuorrutettu lujuusluokkaan 10.9.

Käyttö:

Pitkillä konepöydillä jälkikäteen tehtävä lisäkiinnityspaikan asennus helpottuu. Kiinnitysruuvi asetetaan T-uraan ylhäältä.

Tekninen kuvaus

Korkeus k	8 mm
kapea sivun leveys a	13,7 mm
T-uran nimellismitta	14 mm
Kierteen pituus b	35 mm
Sivun leveys e	22 mm
Kierre G	M12

Pituus L	50 mm
tyyppi	797
Rhombus	kyllä
Tuotetyyppi	Uraruuvi