



T-urakappale Kierteellinen, T-uran nimellismitta: 36mm



Tilaustiedot

Tilausnumero	375315 36
GTIN	4020772080129
Tuoteluokka	35A

Kuvaus

Käyttö:

Yhdessä vaarnaruuvien kanssa standardin mukaisesti.

Standardi:

DIN 508

Raaka-aine:

Nuorrutusterästä, lujuus 10

Huomautus:

Täysi kuormitettavuus vain ruuvattaessa **koko** kierteen pituudella.

Tekninen kuvaus

Kierre	M30
Kapp.korkeus	44 mm
Leveys a	35,6 mm
T-uran nimellismitta	36 mm
Leveys e	54 mm
Korkeus k	22 mm

tyyppi	508
Tuotetyyppi	Urakappale