




T-urakappale Kierteellinen, T-uran nimellismitta: 12mm



Tilaustiedot

Tilausnumero	375315 12
GTIN	2050002046993
Tuoteluokka	35A

Kuvaus

Käyttö:

Yhdessä vaarnaruuvien kanssa standardin mukaisesti.

Standardi:

DIN 508

Raaka-aine:

Nuorrutusterästä, lujuus 10

Huomautus:

Täysi kuormitettavuus vain ruuvattaessa **koko** kierteen pituudella.

Tekninen kuvaus

Kierre	M10
T-uran nimellismitta	12 mm
Kapp.korkeus	14 mm
Leveys a	11,7 mm
Leveys e	18 mm
Korkeus k	7 mm

tyyppi	508
Tuotetyyppi	Urakappale

Tarvikkeet

T-urakappale T-uran nimellimitalle 12 mm	370530 12
--	-----------