



T-urakappale Kierteellinen, T-uran nimellismitta: 14mm



Tilaustiedot

Tilausnumero	375315 14
GTIN	2050002047006
Tuoteluokka	35A

Kuvaus

Käyttö:

Yhdessä vaarnaruuvien kanssa standardin mukaisesti.

Standardi:

DIN 508

Raaka-aine:

Nuorrutusterästä, lujuus 10

Huomautus:

Täysi kuormitettavuus vain ruuvattaessa **koko** kierteen pituudella.

Tekninen kuvaus

Kierre	M12
Kapp.korkeus	16 mm
T-uran nimellismitta	14 mm
Leveys a	13,7 mm
Leveys e	22 mm
Korkeus k	8 mm

tyyppi	508
Tuotetyyppi	Urakappale

Tarvikkeet

T-urakappale T-uran nimellimitalle 14 mm	370540 14
--	-----------