

**Garant**

**Hiusuorakulma, karkaistu, litteä malli ruostumaton, tarkkuus 00, Kannan pituus: 75X50mm**

**Tilaustiedot**

Tilausnumero	450010 75X50
GTIN	4045197443946
Tuoteluokka	41G

**Kuvaus****Malli:**

**Erittäin suuri tarkkuus.**Kaksi kartiomaista hiusmittausreunaa pitkässä leuassa. Kokonaan karkaistu ja jännittämätön. Kohosärmät hiottuja ja läpättyjä. Tasopinnat hiottuja.

**Käyttö:**

Tarkastukseen valorakomenetelmällä.

**Tekninen kuvaus**

Lyhyen varren pituus	50 mm
Suorakulmaisuus	0,003 mm
Leuan poikkipinta	15×4 mm
Pitkän varren pituus	75 mm
Standardi	DIN 875/00
Raaka-aine	INOX

kaikki osat	Karkaistu
Pakkaus	kestävä rasia
Kalibrointi	F1
Tuotetyyppi	Hiuskulma

## Palvelut

DAkS-kalibrointiSuorakulma, laipallinen suorakulma ja hiussuorakulma Enimmäisleukapituus 750 mm	025010 750
KalibrointiSuorakulma, laipallinen suorakulma ja hiussuorakulma Enimmäisleukapituus 100 mm	025000 100