

**Garant**

**Vastehiussuorakulma, karkaistu ruostumaton, tarkkuus 00, Kannan pituus: 100X70mm**

**Tilaustiedot**

Tilausnumero	450020 100X70
GTIN	4045197443991
Tuoteluokka	41G

**Kuvaus****Malli:**

**Erittäin suuri tarkkuus.**Kaksi kartiomaista hiusmittausreunaa pitkässä leuassa. Kokonaan karkaistu ja jännittämätön. Kohosärmät hiottuja ja läpättyjä. Tasopinnat hiottuja.

**Vahva tukileuka.****Käyttö:**

Tarkastukseen valorakomenetelmällä.

**Tekninen kuvaus**

Pitkän varren halkaisija	20×3,5 mm
Lyhyen varren pituus	70 mm
Suorakulmaisuus	0,003 mm
Lyhyen varren halkaisija	18×12 mm
Pitkän varren pituus	100 mm
Standardi	DIN 875/00

Raaka-aine	INOX
kaikki osat	Karkaistu
Pakkaus	kestävä rasia
Kalibrointi	F1
Tuotetyyppi	Hiuskulma

## Palvelut

KalibrointiSuorakulma, laipallinen suorakulma ja hiussuorakulma Enimmäisleukapituus 100 mm	025000 100
DAkS-kalibrointiSuorakulma, laipallinen suorakulma ja hiussuorakulma Enimmäisleukapituus 750 mm	025010 750