



Urakaarimikrometri, Mittausalue: 75-100mm



Tilaustiedot

Tilausnumero	421900 75-100
GTIN	4045197203984
Tuoteluokka	42B

Kuvaus

Malli:

Pyörimätön kara ja kavennetut mittauspinnat. Mittauskara ja alasin karkaistua terästä, käyttö- ja lukemaosat mattakromattuja.

Toimituksen sisältö:

Koosta 25 – 50 alkaen sisältää 1 tarkistusmitan.

Tekninen kuvaus

Mittausalue	75 - 100 mm
Mittausterän leveys	0,75 mm
Mittarummun asteikko	1/50 mm
Karan Ø	8 mm
Mittausterän pituus	6,5 mm
Kierteen nousu	0,5 mm
Lukema	0,01 mm
Kalibrointi	B2
Standardi	DIN 863
mittaustekniikka	analoginen
Pakkaus	kestävä rasia

Tuotetyyppi	Kaarimikrometri
-------------	-----------------

Palvelut

KalibrointiKaarimikrometri ja säätömitta enimmäismittausalue 100 mm	022040 100
DAkkS-kalibrointiKaarimikrometri ja säätömitta enimmäismittausalue 100 mm	022050 100

Tarvikkeet

Asetusmitta Kokonaispituus 75 mm	421100 75
----------------------------------	-----------