

**Garant**

**Suorakulma, laattatuella ruostumaton, tarkkuus 1, Kannan pituus:  
500X330mm**

**Tilaustiedot**

Tilausnumero	451040 500X330
GTIN	4045197444240
Tuoteluokka	41G

**Kuvaus****Malli:**

Särmät ja tasopinnat tarkasti hiottuja. Tarkistuspinna hienohiottuja. Kulma ruostumatonta terästä, kokonaan karkaistu ja päästetty. Kuljetuksen aikana turvallinen suojarahkaus.

**Käyttö:**

Tarkastuksiin ja tarkimpiin töihin.

**Tarkkuus:**

**DIN 875 / 1** – Kulmatoleranssi esim. koossa 100×70 = 0,015 mm.

Pakkaus: kestävä rasia

Kalibrointi: F1

Suorakulmaisuus: 0,035 mm

Leuan poikkipinta: 50×10 mm

**Tekninen kuvaus**

Leuan poikkipinta	50×10 mm
Suorakulmaisuus	0,035 mm

Kannan pituus	500×330 mm
Kalibrointi	F1
Standardi	DIN 875
Tarkkuus	1
Raaka-aine	INOX
kaikki osat	Karkaistu
Pakkaus	kestävä rasia
Tuotetyyppi	Suorakulma

## Palvelut

Kalibrointi Suorakulma, laipallinen suorakulma ja hiussuorakulma Enimmäisleukapituus 750 mm	015020 750
Merkintä lasermerkinnät Tyyppi	018940
DAkS-kalibrointi Suorakulma, laipallinen suorakulma ja hiussuorakulma Enimmäisleukapituus 750 mm	015600 750
Uudelleenkalibrointi Suorakulma, laipallinen suorakulma ja hiussuorakulma Enimmäisleukapituus 750 mm	025000 750
DAkS-kalibrointi Suorakulma, laipallinen suorakulma ja hiussuorakulma Enimmäisleukapituus 750 mm	025010 750

## Tarvikkeet

Puukotelo Kannan pituus 500X330 mm	451600 500X330
------------------------------------	----------------