

## Mitutoyo

### Digitaalinen kaarimikrometri porrastetut mittauspinnat, Mittausalue: 0-25mm



#### Tilaustiedot

Tilausnumero	421610 0-25
GTIN	4946368688848
Tuoteluokka	44A

#### Kuvaus

##### Malli:

**Selkeä (7,5 mm korkea) digitaalinen mittaesarvon näyttö virheettömään ja nopeaan lukemiseen. Lisäksi lukeminen noniuksella.** Sintratut ja tarkkuusläpätyt kovametalliset mittauspinnat, mittauskara karkaistu ja hiottu. Lukitus kiinnitysruuvilla. Mittausvoima tuntoräikkää käytettäessä 5 – 10 N.

##### Toiminto:

IP65: Suojaus kaikista suunnista tulevalta vesisuihkulta ja pölyn sisääntunkeutumiselta (pölytiivis) ja täydellinen kosketussuojaus.

##### Toimituksen sisältö:

Koosta 25 – 50 alkaen sisältää 1 tarkistusmitan. 1 paristo nro 081560, koko 357.

##### Erikoistarvike:

Tiedonsiirtokaapeli nro 497445.

#### Tekninen kuvaus

Mittausalue	0 - 25 mm
Kalibrointi	B1
Tuotenro, paristot/akut	081560 357
Sisältyvien paristojen lukumäärä	1
IP-suojausluokka	IP 65
Energiansyöttö	Paristokäyttöinen

Standardi	DIN 863
Liitäntä	USB-liitäntä
Liitäntä	Digimatic-liitäntä
mittaustekniikka	digitaalinen
Pakkaus	kestävä rasia
Tuotetyyppi	Kaarimikrometri

## Palvelut

DAkS-kalibrointiKaarimikrometri ilman säätömittaa enimmäismittausalue 100 mm	022010 100
KalibrointiKaarimikrometri ilman säätömittaa enimmäismittausalue 25 mm	022000 25

## Tarvikkeet

Nappiparisto / erikoisparisto paristotyyppi 357	081560 357
LiitäntäkaapeliDatapainike Tyyppi D1	497445 D1
Lähetin Tyyppi S16E	498966 S16E
Vastaanotin-/näppäimistöliitäntä USB Tyyppi	498965
LiitäntäkaapeliDatapainike Tyyppi USB2	497445 USB2
LiitäntäkaapeliDatapainike Tyyppi D2	497445 D2
Multi-vastaanotin-/näppäimistöliitäntä USB Tyyppi	498975