

Garant

Vastehiussuorakulma, karkaistu ruostumaton, tarkkuus 00, Kannan pituus: 150X100mm

**Tilaustiedot**

Tilausnumero	450020 150X100
GTIN	4045197444004
Tuoteluokka	41G

Kuvaus**Malli:**

Erittäin suuri tarkkuus.Kaksi kartiomaista hiusmittausreunaa pitkässä leuassa. Kokonaan karkaistu ja jännittämätön. Kohosärmät hiottuja ja läpättyjä. Tasopinnat hiottuja.

Vahva tukileuka.**Käyttö:**

Tarkastukseen valorakomenetelmällä.

Tekninen kuvaus

Pitkän varren pituus	150 mm
Lyhyen varren halkaisija	22×12 mm
Pitkän varren halkaisija	22×4 mm
Suorakulmaisuus	0,004 mm
Lyhyen varren pituus	100 mm
Standardi	DIN 875/00

Raaka-aine	INOX
kaikki osat	Karkaistu
Pakkaus	kestävä rasia
Kalibrointi	F1
Tuotetyyppi	Hiuskulma

Palvelut

KalibrointiSuorakulma, laipallinen suorakulma ja hiussuorakulma Enimmäisleukapituus 300 mm	025000 300
DAkS-kalibrointiSuorakulma, laipallinen suorakulma ja hiussuorakulma Enimmäisleukapituus 750 mm	025010 750