

Garant

Hiusuorakulma, karkaistu, litteä malli ruostumaton, tarkkuus 00, Kannan pituus: 100X70mm

**Tilaustiedot**

Tilausnumero	450010 100X70
GTIN	4045197443953
Tuoteluokka	41G

Kuvaus**Malli:**

Erittäin suuri tarkkuus.Kaksi kartiomaista hiusmittausreunaa pitkässä leuassa. Kokonaan karkaistu ja jännittämätön. Kohosärmät hiottuja ja läpättyjä. Tasopinnat hiottuja.

Käyttö:

Tarkastukseen valorakomenetelmällä.

Tekninen kuvaus

Leuan poikkipinta	20×5 mm
Lyhyen varren pituus	70 mm
Suorakulmaisuus	0,003 mm
Pitkän varren pituus	100 mm
Standardi	DIN 875/00
Raaka-aine	INOX

kaikki osat	Karkaistu
Pakkaus	kestävä rasia
Kalibrointi	F1
Tuotetyyppi	Hiuskulma

Palvelut

DAkS-kalibrointiSuorakulma, laipallinen suorakulma ja hiussuorakulma Enimmäisleukapituus 750 mm	025010 750
KalibrointiSuorakulma, laipallinen suorakulma ja hiussuorakulma Enimmäisleukapituus 100 mm	025000 100