



Kartiokuppi Muoto D, Kierteelle: M10



Tilaustiedot

Tilausnumero	375355 M10
GTIN	4020772081874
Tuoteluokka	35A

Kuvaus

Malli:

Muodot C ja D hiiletyskarkaistu, muoto G nuorrutettu.

Käyttö:

Kulmatasaus 3 asteeseen saakka sarjavalmistuksessa.

Muotoa D saa käyttää vain porausten päällä, jotta laatta sijaitsee kokonaan pinnan päällä.

Standardi:

DIN 6319 (Form G ähnlich DIN 6319).

Tekninen kuvaus

Paksuus h_3	4,2 mm
Kierteelle	M10
Ulko- $\varnothing d_4$	21 mm
porauksen $\varnothing d_2$	12 mm
tyyppi	6319D
Tuotetyyppi	Kartiokuppi

