

Garant

Hiusuorakulma, karkaistu, litteä malli ruostumaton, tarkkuus 00, Kannan pituus: 200X130mm

**Tilaustiedot**

Tilausnumero	450010 200X130
GTIN	4045197443977
Tuoteluokka	41G

Kuvaus**Malli:**

Erittäin suuri tarkkuus.Kaksi kartiomaista hiusmittausreunaa pitkässä leuassa. Kokonaan karkaistu ja jännittämätön. Kohosärmät hiottuja ja läpättyjä. Tasopinnat hiottuja.

Käyttö:

Tarkastukseen valorakomenetelmällä.

Tekninen kuvaus

Suorakulmaisuus	0,004 mm
Lyhyen varren pituus	130 mm
Leuan poikkipinta	33×7 mm
Pitkän varren pituus	200 mm
Standardi	DIN 875/00
Raaka-aine	INOX

kaikki osat	Karkaistu
Pakkaus	kestävä rasia
Kalibrointi	F1
Tuotetyyppi	Hiuskulma

Palvelut

KalibrointiSuorakulma, laipallinen suorakulma ja hiussuorakulma Enimmäisleukapituus 300 mm	025000 300
DAkS-kalibrointiSuorakulma, laipallinen suorakulma ja hiussuorakulma Enimmäisleukapituus 750 mm	025010 750