

## Mitutoyo

### Digitaalinen kaarimikrometri kaareville pinnoille, Mittausalue: 25-50mm



#### Tilaustiedot

Tilausnumero	421630 25-50
GTIN	4946368499819
Tuoteluokka	44A

#### Kuvaus

**Malli:**

**Selkeä (7,5 mm korkea) digitaalinen mittausarvon näyttö virheettömään ja nopeaan lukemiseen. Lisäksi lukeminen noniuksella.** Sintratut ja tarkkuusläpätyt kovametalliset mittauspinnat, mittauskara karkaistu ja hiottu. Lukitus kiinnitysruuvilla. Mittausvoima tuntoräikkää käytettäessä 5 – 10 N.

**Toiminto:**

IP65: Suojaus kaikista suunnista tulevalta vesisuihkulta ja pölyn sisääntunkeutumiselta (pölytiivis) ja täydellinen kosketussuojaus.

**Toimituksen sisältö:**

Koosta 25 – 50 alkaen sisältää 1 tarkistusmitan. 1 paristo nro 081560, koko 357.

**Erikoistarvike:**

Tiedonsiirtokaapeli nro 497445.

#### Tekninen kuvaus

Mittausalue	25 - 50 mm
Kalibrointi	B2
Tuotenro, paristot/akut	081560 357
Sisältyvien paristojen lukumäärä	1
IP-suojausluokka	IP 65
Energiansyöttö	Paristokäyttöinen
Standardi	DIN 863

Liitântä	USB-liitântä
Liitântä	Digimatic-liitântä
mittaustekniikka	digitaalinen
Pakkaus	kestävä rasia
Tuotetyyppi	Kaarimikrometri

## Palvelut

KalibrointiKaarimikrometri ja säätömitta enimmäismittausalue 100 mm	022040 100
DAkS-kalibrointiKaarimikrometri ja säätömitta enimmäismittausalue 100 mm	022050 100

## Tarvikkeet

LiitântäkaapeliDatapainike Tyyppi USB2	497445 USB2
LiitântäkaapeliDatapainike Tyyppi D1	497445 D1
LiitântäkaapeliDatapainike Tyyppi D2	497445 D2
Nappiparisto / erikoisparisto paristotyyppi 357	081560 357
Multi-vastaanotin-/näppäimistöliitântä USB Tyyppi	498975
Asetusmitta Kokonaispituus 25 mm	421100 25
Lähetin Tyyppi S16E	498966 S16E
Vastaanotin-/näppäimistöliitântä USB Tyyppi	498965