



Kierremittaustankasarja, Langan Ø: 0,290mm



Tilaustiedot

Tilausnumero	422490 0,290
GTIN	2050001063502
Tuoteluokka	46P

Kuvaus

Malli:

Kierremittaustankat ovat karkaistu ja hienoläpätty, pidin mattakromattu. Kiinnitysreiän lukitusrengas takaa varman ja käännettävän asennon mittaustankassa.

Käyttö:

Ulkokierteiden kylkihalkaisijoiden mittaamiseen kolmilankamenetelmällä kaarimikrometrin tai pituusmittauspenkin kanssa.

Toimituksen sisältö:

Sarjassa on aina yksi pidin, jossa yksi mittaustanka ja yksi pidin, jossa kaksi mittaustankaa muovikotelossa.

Huomautus:

Tilattaessa on ehdottomasti ilmoitettava mittaustankan Ø (6,35 mm / 6,5 mm / 6,8 mm / 7,5 mm / 8,0 mm).

Tekninen kuvaus

Kierteelle	M2,6 / M3
Langan Ø	0,29 mm
Kierteen nousu P	0,45 / 0,5
Tarkistusmitta M, DIN 13 sivu 1	2,789 / 3,113 mm

virheraja	± 1 µm
Pakkaus	kestävä rasia
Kalibrointi	L16
Tuotetyyppi	Kierremittajohto
Karan Ø:lle	6,35 mm
Karan Ø:lle	6,5 mm
Karan Ø:lle	6,8 mm
Karan Ø:lle	7,5 mm
Karan Ø:lle	8 mm

Palvelut

DAkS-kalibrointiKierremittajohto Tyyppi GMD	028910 GMD
KalibrointiKierremittajohto Tyyppi GMD	028900 GMD