

Mitutoyo

Digitaalinen kaarimikrometri mittauskärjellä, Mittausalue: 0-20mm



Tilaustiedot

Tilausnumero	421675 0-20
GTIN	4946368689166
Tuoteluokka	44A

Kuvaus

Malli:

Selkeä (7,5 mm korkea) digitaalinen mittausarvon näyttö virheettömään ja nopeaan lukemiseen. Lisäksi lukeminen noniuksella. Sintratut ja tarkkuusläpätyt kovametalliset mittauspinnat, mittauskara karkaistu ja hiottu. Lukitus kiinnitysruuvilla. Mittausvoima tuntoräikkää käytettäessä 5 – 10 N.

Toiminto:

IP65: Suojaus kaikista suunnista tulevalta vesisuihkulta ja pölyn sisääntunkeutumiselta (pölytiivis) ja täydellinen kosketussuojaus.

Toimituksen sisältö:

Koosta 25 – 50 alkaen sisältää 1 tarkistusmitan. 1 paristo nro 081560, koko 357.

Erikoistarvike:

Tiedonsiirtokaapeli nro 497445.

Tekninen kuvaus

Mittausalue	0 - 20 mm
Kalibrointi	B1
Tuotenro, paristot/akut	081560 357
Sisältyvien paristojen lukumäärä	1
IP-suojausluokka	IP 65
Energiansyöttö	Paristokäyttöinen
Standardi	DIN 863

Liitântä	USB-liitântä
Liitântä	Digimatic-liitântä
mittaustekniikka	digitaalinen
Pakkaus	kestävä rasia
Tuotetyyppi	Kaarimikrometri

Palvelut

DAkS-kalibrointiKaarimikrometri ilman säätömittaa enimmäismitta-alue 100 mm	022010 100
KalibrointiKaarimikrometri ilman säätömittaa enimmäismitta-alue 25 mm	022000 25
DAkS-kalibrointiKaarimikrometri ja säätömitta enimmäismitta-alue 100 mm	022050 100

Tarvikkeet

Vastaanotin-/näppäimistöliitântä USB Tyyppi	498965
LiitântäkaapeliDatapainike Tyyppi USB2	497445 USB2
Nappiparisto / erikoisparisto paristotyyppi 357	081560 357
Multi-vastaanotin-/näppäimistöliitântä USB Tyyppi	498975
LiitântäkaapeliDatapainike Tyyppi D2	497445 D2
Lähetin Tyyppi S16E	498966 S16E
LiitântäkaapeliDatapainike Tyyppi D1	497445 D1