

Garant**Suorakulma ruostumaton, tarkkuus 0, Kannan pituus: 50X40mm****Tilaustiedot**

Tilausnumero	451010 50X40
GTIN	4045197444059
Tuoteluokka	41G

Kuvaus**Malli:**

Tarkkuussuorakulma ruostumatonta terästä, kokonaan karkaistu ja päästetty. Syrjäsärmät hiotut ja erittäin tarkasti säädetyt, tasaiset sivut hiottu.

Käyttö:

Tarkastuksiin ja tarkimpaan työhön.

Tarkkuus:

DIN 875 / 0 – Kulmatoleranssi esim. koossa 100×70 = 0,007 mm.

Tekninen kuvaus

Suorakulmaisuus	0,007 mm
Leuan poikkipinta	15×4 mm
Kannan pituus	50×40 mm
Kalibrointi	F1
Standardi	DIN 875
Tarkkuus	0

Raaka-aine	INOX
kaikki osat	Karkaistu
Pakkaus	kestävä rasia
Tuotetyyppi	Suorakulma

Palvelut

KalibrointiSuorakulma, laipallinen suorakulma ja hiussuorakulma Enimmäisleukapituus 100 mm	025000 100
DAkS-kalibrointiSuorakulma, laipallinen suorakulma ja hiussuorakulma Enimmäisleukapituus 750 mm	025010 750