

Mitutoyo

Digitaalinen kaarimikrometri urien mittaukseen, Mittausalue: 0-25mm



Tilaustiedot

Tilausnumero	421640 0-25
GTIN	4946368689852
Tuoteluokka	44A

Kuvaus

Malli:

Selkeä (7,5 mm korkea) digitaalinen mittausarvon näyttö virheettömään ja nopeaan lukemiseen. Lisäksi lukeminen noniuksella. Sintratut ja tarkkuusläpätyt kovametalliset mittauspinnat, mittauskara karkaistu ja hiottu. Lukitus kiinnitysruuvilla. Mittausvoima tuntoräikkää käytettäessä 5 – 10 N.

Toimituksen sisältö:

Koosta 25 – 50 alkaen sisältää 1 tarkistusmitan. 1 paristo nro 081560, koko 357.

Erikoistarvike:

Tiedonsiirtokaapeli nro 497445.

Tekninen kuvaus

Mittausalue	0 - 25 mm
Kalibrointi	B1
Sisältyvien paristojen lukumäärä	1
Tuotenro, paristot/akut	081560 357
Energiansyöttö	Paristokäyttöinen
Standardi	DIN 863
Liitäntä	USB-liitäntä
Liitäntä	Digimatic-liitäntä
mittaustekniikka	digitaalinen

Pakkaus	kestävä rasia
Tuotetyyppi	Kaarimikrometri

Palvelut

DAkS-kalibrointiKaarimikrometri ilman säätömittaa enimmäismittausalue 100 mm	022010 100
KalibrointiKaarimikrometri ilman säätömittaa enimmäismittausalue 25 mm	022000 25

Tarvikkeet

Multi-vastaanotin-/näppäimistöliitäntä USB Tyyppi	498975
LiitäntäkaapeliDatapainike Tyyppi D2	497445 D2
LiitäntäkaapeliDatapainike Tyyppi USB2	497445 USB2
Lähetin Tyyppi S16E	498966 S16E
LiitäntäkaapeliDatapainike Tyyppi D1	497445 D1
Nappiparisto / erikoisparisto paristotyyppi 357	081560 357
Vastaanotin-/näppäimistöliitäntä USB Tyyppi	498965