


**Garant**

**Muotintekijän hiussuorakulma, karkaistu ruostumaton, tarkkuus 00, Kannan pituus: 40X28mm**

**Tilaustiedot**

Tilausnumero	450040 40X28
GTIN	4045197444042
Tuoteluokka	41G

**Kuvaus****Malli:**

Erittäin suuri tarkkuus. Viistetty hiusmittausreuna kapeassa ja pitkässä leuassa. Erittäin kestävä terästä, kokonaan karkaistu ja päästetty. Kohosärmät hiottuja ja läpättyjä. Tasopinnat hiottuja.

**Käyttö:**

Laitteiden ja työkalujen rakentamiseen.

**Tekninen kuvaus**

Lyhyen varren pituus	28 mm
Suorakulmaisuus	0,003 mm
Lyhyen varren halkaisija	4x3,5 mm
Pitkän varren pituus	40 mm
Standardi	DIN 875/00
Raaka-aine	INOX

kaikki osat	Karkaistu
Pakkaus	kestävä rasia
Kalibrointi	F1
Tuotetyyppi	Suorakulma

## Palvelut

KalibrointiSuorakulma, laipallinen suorakulma ja hiussuorakulma Enimmäisleukapituus 100 mm	025000 100
--	------------