



Yleiskäyttöinen kaarimikrometri, Mittausalue: 0-25mm



Tilaustiedot

| | |
|--------------|---------------|
| Tilausnumero | 421750 0-25 |
| GTIN | 4045197203939 |
| Tuoteluokka | 42B |

Kuvaus

Malli:

Yleiskaarimikrometri, jossa pyörimätön kara. Läpätyt mittauspinnat. Kiinnitys- \varnothing 5×15 mm. Teräskaari taottu ja lakattu. Kärjet on nopea vaihtaa. Nollaus lukittavilla työntöholkeilla.

Toimituksen sisältö:

Sisältää 7 paria vaihdettavia mittauskärkiä.

Tekninen kuvaus

| | |
|----------------------|-----------------|
| Kierteen nousu | 0,5 mm |
| Mittarummun asteikko | 1/50 mm |
| Karan \varnothing | 8 mm |
| Mittausalue | 0 - 25 mm |
| Lukema | 0,01 mm |
| Kalibrointi | B1 |
| Standardi | DIN 863 |
| mittaustekniikka | analoginen |
| Pakkaus | kestävä rasia |
| Tuotetyyppi | Kaarimikrometri |

Palvelut

KalibrointiKaarimikrometri ilman säätömittaa
enimmäismittausalue 25 mm

022000 25