

Garant**Kierukkaporasarja HSS nro 114200, kotelo, pinnoittamaton, Tyyppi: 1-13****Tilaustiedot**

Tilausnumero	115160 1-13
GTIN	4045197024619
Tuoteluokka	11B

Kuvaus**Malli:**

Koottu DIN 338 -kierukkaporista.
Normaali sydänosan paksuus ilman paksunemaa.
Tarkka kärkihionta.
Hiotut, isokokoiset tiukkakierteiset kiinnitysurat.
Kiillotettu pinta.
Teräväkärkinen muoto A koosta 2,0 mm alkaen.

Tekninen kuvaus

Teräsarjan porrastus	0,5 mm
Porausalue	1 - 13 mm
Porien lukumäärä	25
Varsi	Lieriövarsi
Terien lkm Z	2
Pinnoitus	pinnoittamaton

Lastuava aine	HSS
Standardi	DIN 338
tyyppi	W
Toleranssi, nimellis-Ø	h8
Kärkikulma	130 astetta
Nousukulma	35-40 astetta
Sisäjäähdytys	ei
sis. kotelon	kyllä
Värirengas	keltainen
Tuotetyyppi	Kierukkapora

Käyttäjätiedot

	Sopivuus	V _c	ISO-koodi
Alumiinimuovit	soveltuu	70 m/min	N
Alumiini (lyhytlastuinen)	soveltuu	45 m/min	N
Alu > 10% Si	sopii rajoituksin	40 m/min	N
Öljy	soveltuu		
märkä enintään	soveltuu		

Tarvikkeet

Kierukkapora HSSW Ø DC h8 12,5 mm	114200 12,5
Kierukkapora HSSW Ø DC h8 6,5 mm	114200 6,5
Kierukkapora HSSW Ø DC h8 13 mm	114200 13
Kierukkapora HSSW Ø DC h8 4 mm	114200 4
Kierukkapora HSSW Ø DC h8 2,5 mm	114200 2,5
Kierukkapora HSSW Ø DC h8 8,5 mm	114200 8,5
Kierukkapora HSSW Ø DC h8 8 mm	114200 8

Kierukkapora HSSW Ø DC h8 11 mm	114200 11
Kierukkapora HSSW Ø DC h8 5,5 mm	114200 5,5
Kierukkapora HSSW Ø DC h8 3,5 mm	114200 3,5
Kierukkapora HSSW Ø DC h8 12 mm	114200 12
Kierukkapora HSSW Ø DC h8 6 mm	114200 6
Kierukkapora HSSW Ø DC h8 11,5 mm	114200 11,5
Kierukkapora HSSW Ø DC h8 1,5 mm	114200 1,5
Kierukkapora HSSW Ø DC h8 2 mm	114200 2
Kierukkapora HSSW Ø DC h8 1 mm	114200 1
Kierukkapora HSSW Ø DC h8 9 mm	114200 9
Kierukkapora HSSW Ø DC h8 9,5 mm	114200 9,5
Kierukkapora HSSW Ø DC h8 10 mm	114200 10
Kierukkapora HSSW Ø DC h8 10,5 mm	114200 10,5
Kierukkapora HSSW Ø DC h8 3 mm	114200 3
Kierukkapora HSSW Ø DC h8 5 mm	114200 5
Kierukkapora HSSW Ø DC h8 4,5 mm	114200 4,5
Kierukkapora HSSW Ø DC h8 7,5 mm	114200 7,5
Kierukkapora HSSW Ø DC h8 7 mm	114200 7
Tyhjä kotelo kierukkaporalle DIN 338 Tyyppi 1-13	115470 1-13